



Dosino Module (2 m 电缆)

2.1042.0020

Dosino Module 是一种高精度驱动装置，用于为 OMNIS 滴定系统节省空间地扩展额外的滴定、加液和其它灵快量化液体处理任务智能滴定管。配有固定安装的电缆（长度 2 m）。

Scope of delivery 2.1042.0020

Order Number	Description	Quantity
1.1042.0020	Dosino Module (2 m 电缆) Dosino Module 是一种高精度驱动装置，用于为 OMNIS 滴定系统节省空间地扩展额外的滴定、加液和其它灵快量化液体处理任务智能滴定管。配有固定安装的电 缆（长度 2 m）。	1 PCS



Optional accessories

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL, 无附件



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL, 无附件



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。

6.1580.210

807 Dosing Unit 10 mL, 无附件



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。

6.1580.220

807 Dosing Unit 20 mL, 无附件



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。

6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL, 无附件



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL



807 Dosing Unit, 帶内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL



807 Dosing Unit, 帶内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL



807 Dosing Unit, 帶内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。