



OMNIS Multi Flow Monitor Unit

2.1056.0910

OMNIS Multi Flow Monitor Unit 用于在 OMNIS IC System 中进行流动监控。它可以检测流动状态的趋势变化。只要在 OMNIS Software 中定义了相应措施，OMNIS IC System 就会执行这些措施。

持续监控流速有助于确保整个 OMNIS IC System 的平稳运行。流速发生变化提示存在比如因泵管磨损或者过滤膜脏污造成的功能故障。


从 OMNIS IC System 中流出的液体可通过最多 4 个通道流入 OMNIS Multi Flow Monitor Unit 的废液瓶。每个通道的流速都可单独和独立于其他通道进行监控。如果将超过 4 个通道导入排水系统，则可在试剂存放架（无流动监控）上安装一个额外的废液瓶。

规格说明书：

- 流量范围：对于水为 0.1 ml/min 至 8 ml/min
- 测量通道数量：4

Scope of delivery 2.1056.0910

Order Number	Description	Quantity
1.1056.0910	OMNIS Multi Flow Monitor Unit OMNIS Multi Flow Monitor Unit 用于在 OMNIS IC System 中进行流动监控。它可以检测流动状态的趋势变化。只要在 OMNIS Software 中定义了相应措施，OMNIS IC System 就会执行这些措施。 持续监控流速有助于确保整个 OMNIS IC System 的平稳运行。流速发生变化提示存在比如因泵管磨损或者过滤膜脏污造成的功能故障。 从 OMNIS IC System 中流出的液体可通过最多 4 个通道流入 OMNIS Multi Flow Monitor Unit 的废液瓶。每个通道的流速都可单独和独立于其他通道进行监控。如果将超过 4 个通道导入排液系统，则可在试剂存放架（无流动监控）上安装一个额外的废液瓶。	1 PCS
6.01808.010	Y-软管联结器，PP，3 x 7-8 mm 排液管接头。	1 PCS



Optional accessories

6.01816.000
排液管, 7/9 mm, 1 m

硅胶排液管



6.02765.000
废液瓶, 4 x UNF 10/32

用于最多四根废液毛细管的废液瓶。



6.02860.000
MFM 传感器条

用于 OMNIS IC MFM Unit 的传感器条。



6.05801.290

排液套件, M



该排液套件用于更换 OMNIS IC M 中的排液管和连接件。

前提:

2105100x0 OMNIS IC M

6.05801.310

排液套件, L



该排液套件用于更换 OMNIS IC L 中的排液管和连接件。

前提:

2105200x0 OMNIS IC L