



带立架的728型 外开式磁力搅拌器

2.728.0040

用于为645, 685, 665/765, 715/775, 725/776 Dosimat配备滴定台, 或用作Titrino及卡尔费休库仑水分测定仪的配件; 包含6.2001.010底板, 支撑杆及电极固定器; 不带电源适配器, 带固定连接的电缆。

Scope of delivery 2.728.0040

Order Number	Description	Quantity
1.728.0010	不带立架的728型外开式磁力搅拌器 可安装在一根直径为10毫米的立架杆 (stand rod) 上； 不带底板 (或固定器)， 不带立架杆 (stand rod) ； 不 带电源适配器， 带固定连接电缆。	1 PCS
		
6.1903.020	搅拌子 / 16 毫米 带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米	1 PCS
		
6.1903.030	搅拌棒 / 25 mm 带磁芯的搅拌棒，以 PTFE (聚四氟乙烯) 材料包裹，长 25 mm。	1 PCS
		

6.2001.010

测定台 (support stand)，带支撑杆

1 PCS

用于 Dosimat 及 Titrino



6.2013.010

定位环

1 PCS

用于直径为 10 mm 的支架杆。



6.2021.020

电极架

1 PCS

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



6.2723.130

655/665/765的罩子

1 PCS

灰尘罩，用于655，665，765型 Dosimat

