



772 Pump Unit – aspirate

2.772.0120

可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。「抽吸」版本型号包括用于抽吸滴定出的溶液的多种附件。

Scope of delivery 2.772.0120

Order Number	Description	Quantity
1.772.0110	772 Pump Unit	1 PCS



可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。

6.1446.160

温度计塞子，B-14/15，倾斜插入（oblique insertion）

1 PCS



让6.1458.010滴定头的insert 呈倾斜状态。

6.1543.170

抽吸尖管/螺纹 M8

1 PCS



用于样品处理器的抽吸尖管。

6.1621.000

容器，10升

1 PCS



用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米

2 PCS



6.1805.510

PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

1 PCS



带弯折保护。

6.1812.000

PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS



用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上

6.1820.050

适配器, M6 / 管接头

2 PCS



用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。

6.1820.070

三通 4 mm / 6 mm / M8 内侧

1 PCS



用于延长自动化系统内的抽吸管。将 M8 抽吸管直接连接在 PTFE (聚四氟乙烯) 管 6.1812.000 上。

6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

1 PCS



作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station (蠕动泵) 中所用泵管的替代品。

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

1 PCS



用于容器 6.1621.000。

Optional accessories

6.1826.160

氟橡胶泵管

用于蠕动泵。



6.2160.010

适配器电缆 / 2 m / M8 插座 /
2 x 插头 B

适配器电缆 / 2 m / M8 插座 / 2 x 插头 B。用于 772 Pump Unit。

