




801 Stirrer

2.801.0010

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。

Scope of delivery 2.801.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



1 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2001.090	两侧的底板 双支架，用于将2 x 801， 803， 804连接到一台Titrande上。	
6.2151.010	电缆，MSB插头/插座 延伸电缆，用于MSB接口，用于Touch Control - Titrande， Mini-DIN插座-mini-DIN插头	
6.2070.000	搅拌器 80X 的支承面扩展件 可用于 1 升和 2 升试剂瓶的搅拌。	