



805 Dosimat

2.805.0010

用于 Titrando 和 Sample Processor 的加液器，配备用于智能型交换单元的读/写硬件。配有固定连接电缆。无交换单元。

Scope of delivery 2.805.0010

Order Number	Description	Quantity
1.805.0010	805 Dosimat 加液设备，用于Titrando和样品处理器，带可用于智能交换单元的读/写硬件设备。带有永久连接的电缆。不带交换单元。	1 PCS
6.2739.010	扳手 用于交换单元	1 PCS



Optional accessories

6.2151.010
电缆，MSB插头/插座

延伸电缆，用于MSB接口，用于Touch Control - Titrando，
Mini-DIN插座-mini-DIN插头



6.3026.110
1毫升的交换单元

智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀（stopcock）， FEP连接管，防扩散滴定头，
及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.150
5毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock）， FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.210

10毫升的交换单元



交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。

PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

6.3026.220

20毫升的交换单元



交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。

PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

6.3026.250

交换单元 50 mL



带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。
PCTFE/PTFE 平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。