




823«吸液»型隔膜泵单元

2.823.0020

隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。「吸液」型隔膜泵中包含许多配件，用于吸干溶液。

Scope of delivery 2.823.0020

Order Number	Description	Quantity
1.823.0010	823隔膜泵单元	1 PCS

隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。



6.1446.160	温度计塞子，B-14/15，倾斜插入（oblique insertion）	1 PCS
------------	--	-------

让6.1458.010滴定头的insert 呈倾斜状态。



6.1543.170	抽吸尖管/螺纹 M8	1 PCS
------------	-------------------	-------

用于样品处理器的抽吸尖管。



6.1621.000

容器，10升

1 PCS



用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米

2 PCS



6.1805.510

PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

1 PCS



带弯折保护。

6.1812.000

PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS



用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上

6.1820.070

两通 4 mm / 6 mm / M8 内侧

1 PCS



用于延长自动化系统内的抽吸管。将 M8 抽吸管直接连接在 PTFE（聚四氟乙烯）管 6.1812.000 上。

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

1 PCS



用于容器 6.1621.000。