



843泵模块 (隔膜式)

2.843.0020

843泵模块 (隔膜式)具有2台内置的蠕动泵。这些泵可由远程信号或手动按钮进行控制。

Scope of delivery 2.843.0020

Order Number	Description	Quantity
1.843.0020	843泵模块 (隔膜式) 843泵模块 (隔膜式)具有2台内置的蠕动泵。这些泵可由远程信号或手动按钮进行控制。	1 PCS
		
6.1801.120	PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米	4 PCS
		
6.1812.000	PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m 用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上	2 PCS
		

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

2 PCS

用于容器 6.1621.000。



Optional accessories

6.2141.260

远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus



远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。

6.2141.300

远程电缆 843-样品处理系统



用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆