



843泵模块 (蠕动泵式)

2.843.0120

843 泵模块 (蠕动泵式) 含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。

Scope of delivery 2.843.0120

Order Number	Description	Quantity
1.843.0120	843泵模块 (蠕动泵式) 843 泵模块 (蠕动泵式) 含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。	1 PCS
		
6.1801.120	PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米	4 PCS
		
6.1812.000	PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m 用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上	2 PCS
		

6.1820.050

适配器, M6 / 管接头

4 PCS



用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。

6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

1 PCS



作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station (蠕动泵) 中所用泵管的替代品。

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

2 PCS



用于容器 6.1621.000。

Optional accessories

6.2141.260

远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus



远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。

6.2141.300

远程电缆 843-样品处理系统



用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆

6.2761.000

用于 843 Pump Station（蠕动泵式）的防喷溅保护器



蠕动泵仅能在已安装好防喷溅保护器的情况下运行。