



919 IC Autosampler plus

2.919.0020

919 IC Autosampler plus 满足实验室内处理中等样品量的要求。使用该仪器，可实现万通产品的各种离子色谱分析自动化。

Scope of delivery 2.919.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.919.0020	919 IC Autosampler plus

919 IC Autosampler plus 满足实验室内处理中等样品量的要求。使用该仪器，可实现万通产品的各种离子色谱分析自动化。



1 PCS

6.1453.250

塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 250 mL, 适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



1 PCS

6.1803.030

PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 3 米

毛细管, 用于在线渗析, 用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上



1 PCS

6.1826.360

泵管 LFL (白色/白色), 三个堵头

用于样品处理器



1 PCS

6.1831.060

PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 1 米

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元, IC样品处理器, 紧凑型IC自动进样器, 过滤型IC样品处理器, 渗析型IC样品处理器, IC液体处理渗析单元



1 PCS

6.1831.050 PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 40厘米

用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元, 离子色谱样品处理系统, 集成型自动样品处理系统, 英蓝渗析型离子色谱样品处理系统, IC液体处理英蓝渗析单元, 集成型自动样品处理系统



1 PCS

6.2041.510 样品架, 56 x 11 mL 和 1 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor 适配的样品架, 用于 56 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 100 mL 分解管 (CSB)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.300 万思得IC样品处理器的工具套件

工具套件, 包括开口扳手和六角扳手 (Hexagon key) 。



1 PCS 6.2739.000 扳手

用于拧紧连接器



1 PCS 6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS 6.2743.077 塞子，其上有穿孔

200只。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2744.014 压力螺丝2x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）



1 PCS 6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。




1 PCS 6.2744.070 压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS 6.2744.160 连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS 6.2833.030 863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋



用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1826.310	泵管 LFL（橙色/绿色），3 个止动器 用于英蓝渗析和英蓝超滤的抑制溶液和受主溶液的泵管。	
6.1826.320	泵管 LFL（橙色/黄色），3 个止动器 用于英蓝渗析和英蓝超滤的抑制溶液和受主溶液。	
6.1826.330	泵管 LFL（橙色/白色），三个堵头 用于所有带蠕动泵的IC分析仪。	
6.1826.340	泵管 LFL（黑色/黑色），三个堵头 用于样品溶液，用在 在线渗析中	

6.1826.380 泵管 LFL（灰色/灰色），三个堵头
用于在线稀释



6.1826.390 泵管 LFL（黄色/黄色），三个堵头
用于样品溶液，用在在线过滤中。



6.1835.050 PEEK（聚醚醚酮）进样针
用于在样品交换器上、例如为进行增白剂测定而进行的大量样品转移。



6.2148.010 远程盒，MSB
另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



6.2629.000 IC 针架的螺母

用于 Sample Processor。



6.2743.040 PP 小管, 2.5 mL, 2000 只

2.5 mL, 2000 只。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.047 PP 小管, 2.5 mL, 200 只

2.5 mL。200 个。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.050 样品容器 11 mL

2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.070

塞子，其上有穿孔

2000只。用于IC样品处理器