




944 Professional UV/VIS Detector Vario

2.944.0010

944 Professional UV/VIS Detector Vario 是万通的智能型 UV/VIS 检测器。可对紫外光或可见光区域内的活性物质进行安全可靠的定量。通过二极管阵列进行检测。

Scope of delivery 2.944.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.944.0010	944 Professional UV/VIS Detector Vario

944 Professional UV/VIS Detector Vario 是万通的智能型 UV/VIS 检测器。可对紫外光或可见光区域内的活性物质进行安全可靠的定量。通过二极管阵列进行检测。



2 PCS 6.1831.100 PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米, 1 米



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2744.070 压力螺丝 (短)
较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS 6.2839.130 944 的流通池
944 Professional UV/VIS Detector Vario 的 PEEK 流通池



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2061.100	Professional IC 设备瓶架 Professional IC 设备的盖板和瓶架。	
6.2061.110	带传感器的接液盘，用于专业型IC仪器。	
6.2061.120	系统连接件 将适配于 Professional IC 底面的 IC 模块与 Compact IC 连接组合在一起	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario 943 Professional Reactor Vario 是一种可加热的反应器，专为柱前和柱后衍生而设计。 该仪器具有可长时间连续运行、加热速度快且可在高达 150 ° C 下反应的特点。	


2.943.0210 943 Professional Thermostat Vario

943 Professional Thermostat Vario 属于单机柱温箱，可用于最大长度各为 150 mm 的两个柱。它具有加热速度快的特点，可在不超过 80° C 的情况下同时运行两个分离柱。



6.2764.000 62839130 的更换密封件

UV/VIS 仪器 10 mm (6.2839.130) 流通池的更换密封件



6.2804.060 用于 UV/VIS 仪器的氙灯 (UV)

紫外区域的备用灯



6.2804.100 卤素灯 (Vis), 用于 Professional UV/VIS Detector

944 Professional UV/VIS Detector Vario 可见区域的备用灯

