



OMNIS 样品架 48 x 11 mm

6.02041.520

用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 48 个 11 mm 外径小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

Optional accessories

6.2743.100

**PP 小管, 0.7 ml, U 形底,
1000 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个

6.2743.107

**PP 小管, 0.7 ml, U 形底,
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个

6.2743.110

**PP 小管, 0.3 ml, V 形底,
1000 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个

6.2743.117

**PP 小管, 0.3 mL, V 形底,
100 个**




使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量: 100 个

6.2743.120

**带红/白隔垫的卡扣帽, 1000
个**



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量: 1000 个

6.2743.127

带蓝隔垫的卡扣帽, 100 个



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量: 100 个

6.7303.100

**玻璃小管，1.8 ml，U 形底，
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的通用 1.8 mL 卡环小管，最大化样品回收率。

数量：100 个

6.7303.110

带红隔垫的卡扣帽，100 个



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性。

数量：100 个