



分体式铂柱电极

6.0331.000

该金属电极必须搭配参比电极 ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 作为参比电解质) 使用, 并适合用于:

- 用于氧化还原滴定
- 作为电位差计的辅助电极

这种聚丙烯材质坚固耐用的电极鞘和金属柱可单独更换。

Scope of delivery 6.0331.000

Order Number	Description	Quantity
6.2106.020	电缆（Strand） / 1米/ 2x B 电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极	1 PCS



Optional accessories

6.1241.030

电极杆

单体金属针电极的电极杆



6.1248.000

铂电极棒

铂电极棒，用于单体金属针电极



6.0729.100

Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）

带双结系统和单独屏蔽层的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。

该参比电极特别适用于：

- 非水溶液样品
- 电位差计



由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便地进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。该传感器在交付的时候没有填充电解液。

6.2308.020

电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)

