



附件包：OMNIS IC AS

6.05000.050


用于完成 OMNIS IC Autosampler 安装的附件套件。

Scope of delivery 6.05000.050

Order Number	Description	Quantity
6.01816.010	硅胶软管, 8/12 mm, 2 m 排出管	2 PCS



6.02040.000	OMNIS IC AS Tray	1 PCS
-------------	-------------------------	-------



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置样品架的托盘。该托盘为样品架在自动进样过程中提供稳定的底部，以确保其安全放置和精确定位。其几何设计旨在确保在常规分析工作流程中稳定操作和可靠运行。该托盘可无缝集成至自动样品处理器系统中，并可轻松取出，以便在将其放入自动样品处理器之前，直接在实验平台上方便地装载和准备样品架。

6.02041.510	OMNIS 样品架 40 x 5 mL	2 PCS
-------------	----------------------------	-------



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 40 个 5 mL 小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

6.02061.120

液滴收集器, Extension

1 PCS

用于 Extension 的智能液滴收集器。



6.02743.027

PS 小管, 5 mL, 200 件

1 PCS



由高质量聚苯乙烯 (PS) 制成的一次性样品瓶, 带体积刻度, 专为 OMNIS IC Autosampler 设计。这些小管的容积为 5 mL, 采用优化的几何形状 (平底), 可实现无缝集成、操作安全以及可靠的自动化运行。

Metrohm 样品瓶在生产与包装过程中均遵循洁净室条件 (符合 DIN ISO 14644 规定的洁净室等级 7), 专为高纯度应用而设计。这些样品瓶已确认可满足极低的污染水平, 因此非常适合离子色谱中的痕量分析, 因为即使是微小的杂质也可能影响分析结果。

数量: 200 件

6.02743.030

PP 瓶, 50 mL, 12 只

1 PCS



50 mL 瓶由聚丙烯 (PP) 塑料制成, 可用于样品、标准、校验标准和冲洗液。在无菌和洁净室条件下进行生产和包装。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

6.02743.087

PP 帽，外径 11.5 mm，200 件

1 PCS



用于 5 mL 聚苯乙烯样品瓶的瓶帽，由聚丙烯制成。该瓶帽在洁净室条件（符合 DIN ISO 14644 规定的洁净室等级 7）下生产和包装，确保其适用于高纯度的 IC 应用。

数量：200 件

6.02743.097

带隔垫的螺盖，12 件

1 PCS



带集成式隔垫的螺盖，专为样品、标准品和试剂的安全储存及处理而设计。该隔垫可实现自动进样穿刺，同时最大限度地减少污染和蒸发，非常适合自动化实验室工作流程。其坚固的设计确保了在样品前处理和分析过程中的可靠密封和稳定性能。

数量：12 件