



Surfactrode Refill

6.0507.140

该表面活性剂电极必须搭配参比电极使用，并且适用于：

- 非水性基质中的表面活性剂离子滴定（非氯仿）
- 两相滴定 ($\text{pH} > 10$)

由于可更换电极表面，该电极具有几乎无限的使用寿命，主要用于诸如洗涤剂或肥皂之类的样品。

Scope of delivery 6.0507.140

Order Number	Description	Quantity
6.2008.040	存放容器 与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。	1 Stk
		
6.1236.020	套管, SGJ 14/12 毫米 套管, SGJ 14/12 毫米, 带O型圈	1 Stk
		
6.2826.010	填充工具 用于 6.0507.140 表面活性剂电极	1 Stk
		

6.2319.000

Surfactrode refill 的重填充糊状物 (paste)

1 Stk

重填充糊状物 (Refill paste) , 用于 6.0507.140
Surfactrode Refill 电极



Optional accessories

6.0750.100

LL ISE 参比电极



带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。

6.0726.100

Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）



带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。

6.2104.020

1米的电极电缆，F



用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。