



OMNIS IC 设备：EPOD

6.05332.080

用于 OMNIS IC 中自动淋洗液制备的附件套件。

前提：

OMNIS IC S/M/L，包括：

- 可用的 OMNIS Dosing Drive Unit
- OMNIS Reagent Organizer Liquid Control，配备 2 个体积传感器（1 个用于淋洗液瓶，1 个用于浓缩液瓶）

Scope of delivery 6.05332.080

Order Number	Description	Quantity
6.1621.000	容器, 10升 用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。	1 PCS
		
6.02744.010	无法兰螺纹套管接头, M6, 1/8", 2 件 用于 1/8" 软管的无法兰螺纹套管接头。 数量: 2 件	3 PCS
		
6.05000.010	附件包: OMNIS IC 瓶, PP, 2 L 用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。	1 PCS
		

6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

1 PCS

带光照保护和扭折保护



6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

1 PCS

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。



6.01602.110

瓶盖 S 40，2x M6，UNF 10/32

1 PCS

用于 10 L 容器的帽 S 40。



6.01503.250

计量管单元 OMNIS 50 mL，无附件

1 PCS

智能型计量管单元 OMNIS 50 mL，有四个 M6 端口，用于 OMNIS Titrator、Titration Module、Dosing Module 以及 OMNIS Dosing Drive Unit。



6.01805.400

FEP 管 M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m

2 PCS



Optional accessories

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



OMNIS Dosing Drive Unit 作为用于精确吸取和加液液体体积的可安放计量管单元的加液器驱动使用。

OMNIS Dosing Drive Unit 兼容各种计量管单元（2 至 50 mL）。凭借全新的设计，在加液时可达到更高的分辨率和精确度。

规格说明书：

- 分辨率：250000 个步距每计量管体积
- 加液时间/加液时间：10 秒