



完整的 LL-Ag/AgCl（凝胶）参比电极

6.0730.100

无需保养的双接点 Ag/AgCl 参比电极，用于伏安法。玻璃材质，电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ （凝胶），用于 pH 0 ... 8。适用于自动化系统和在线设备的连续运行。

Scope of delivery 6.0730.100

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2112.130

插塞接头适配器 5.5 mm / 螺旋
接头，镀金

用于 VA 电极

