




Ag/AgCl 参比电极（长度 18.5 cm）

6.0736.110

银/氯化银参比电极，安装长度为 16.8 cm。该参比电极非常适用于自动化应用。可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。作为参比液电解质，建议 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。传感器在交付的时候没有填充电解液。

Optional accessories

6.2308.020

电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



6.2310.010

电解质 KNO_3 -1mol/L 250 mL

电解液 KNO_3 1 M (用于复合银电极的参比电解液)



6.2320.000

TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升)

电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$, 250毫升



6.2106.020

电缆 (Strand) / 1米 / 2x B

电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极



6.2106.060

电缆 (Strand) / 2米 / 2x B

电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极

