



电导电极 $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$

6.0910.120

带池常数的电导电极 $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$ ，未集成有温度探针。该传感器适用于测量中等的电导率，例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

该传感器适用于自动进样器（包括标准磨口 14/15）。

Scope of delivery 6.0910.120

Order Number	Description	Quantity
6.1236.040	套管，SGJ 14/12 毫米	1 Stk



用于无标准磨口接头的电极。

Optional accessories

6.2301.060
KCl离子标准, 250毫升

KCl离子标准 (250毫升, $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), 也可用作电导率测量的标准溶液。



6.2324.010
Conductivity standard 100
 $\mu\text{S/cm}$ 250 mL

电导率标准, 用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2324.110
电导率标准液 100 $\mu\text{S/cm}$
5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液, 池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2104.020
1米的电极电缆， F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



6.2104.030
2米的电极电缆 / F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。

