




电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆）

6.0914.040

带池常数的不锈钢电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆（4 x B（4 mm））。该传感器适用于测量较高的电导率，例如：去离子水中，或者用于按照 USP 测量 645>。

该传感器可搭配适配器盒（6.2103.160）在 856 电导率模块上使用。

Scope of delivery 6.0914.040

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米	1 Stk
	套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯	



Optional accessories

6.1420.100

通流测量杯 (Flow-through
measuring vessel)



用于12 mm dia. 电极 (pH, 金属, 电导率)

6.2324.110

电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
5x30mL



用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。

6.2324.010

Conductivity standard 100
 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正