





RDE 旋转圆盘电极测量头，用于 Professional VA 伏安测量 /CVS 仪器，具有高化学耐受性

6.1256.040


用于旋转圆盘电极运行的测量头。耐溶剂仪器型号，适用于非水介质。

Scope of delivery 6.1256.040

Order Number	Description	Quantity
6.1244.050	旋转圆盘电极的驱动皮带 用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器（3 件）。	1 PCS



6.1829.030	PTFE（聚四氟乙烯）管 / M6 / 21 cm，渐细	1 PCS
------------	------------------------------	-------



6.2069.000	用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器测量头的置放 台	1 PCS
------------	---	-------



6.2709.110

**用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器电极开口处的 1 PCS
塞子**



套件包括 1 个用于电极开口的塞子（例如 pH 电极或 Pt1000 温度传感器）、6 个用于开孔的塞子（用于辅助溶液及自动进行样品添加）。

Optional accessories

6.1454.130

FPM 成型密封件，用于

61414xxx

用于 KF 和 VA（伏安测量）仪

