



## 样品架，24 x 75 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.340

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrator "Light" 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

## Optional accessories

6.1432.210

**透明玻璃材质的样品杯 75 mL，  
1 个**



透明玻璃材质的样品杯 75 mL，适用于样品架 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900，1 个

---

6.1458.020

**滴定头 / 4 x M10 接口**



带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。

---

6.1458.030

**KF 滴定头 / 4 x M10 接口**



带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。

**6.1458.070**  
**滴定头 / 2 x NS 14**

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



---

**6.1459.400**  
**塑料材质的样品杯 (PE) 75**  
**mL, 144 个**

塑料材质的样品杯 (聚乙烯, PE) 75 mL, 适用于样品架 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 和 6.02041.040 OMNIS 样品架, 144 个。

