



## **PP 小管，0.3 ml，V 形底，1000 个**

6.2743.110

使用专为低体积分分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个

## Optional accessories

6.2743.100

**PP 小管, 0.7 ml, U 形底,  
1000 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个

---

6.2743.107

**PP 小管, 0.7 ml, U 形底,  
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个

---

6.2743.117


**PP 小管, 0.3 ml, V 形底,  
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个

6.2743.120  
带红/白隔垫的卡扣帽，1000  
个



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量：1000 个

6.2743.127  
带蓝隔垫的卡扣帽，100 个



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量：100 个

6.02041.520  
OMNIS 样品架 48 x 11 mm



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 48 个 11 mm 外径小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

6.2041.200  
样品架，48 x 11 mL, (Al)



与 889 IC Sample Center 适配的样品架，用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材料：铝 (Al)