



标准泵头，PEEK

6.2824.110

标准 泵头，用于 专业型 IC 分析仪

Scope of delivery 6.2824.110

Order Number	Description	Quantity
6.2741.020	活塞密封圈（橙色） 用于所有IC泵	2 PCS



6.2824.170	进口阀 PEEK	1 PCS
------------	----------	-------

940、930、925、883、882、881 和 850 设备 IC 泵头
入口侧不含金属的止回阀。



6.2824.160	出口阀 PEEK	1 PCS
------------	----------	-------

940、930、925、883、882、881 和 850 设备 IC 泵头
出口侧不含金属的止回阀。

