



PEEK 大流量泵头

6.2824.130

用于智能型离子色谱仪器的大流量泵头，流速范围 0.1...20 mL/min，可承受最大压力 12.5 MPa。

Scope of delivery 6.2824.130

Order Number	Description	Quantity
6.2741.040	PE/PTFE 大流量泵头密封圈 用于所有大流量泵头	2 PCS



6.2824.170	进口阀 PEEK	1 PCS
------------	-----------------	-------

940、930、925、883、882、881 和 850 设备 IC 泵头
入口侧不含金属的止回阀。



6.2824.160	出口阀 PEEK	1 PCS
------------	-----------------	-------

940、930、925、883、882、881 和 850 设备 IC 泵头
出口侧不含金属的止回阀。

