



## 5毫升的交换单元

6.3026.150

交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。  
管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接

## Scope of delivery 6.3026.150

| Order Number | Description  | Quantity |
|--------------|--------------|----------|
| 6.1543.060   | 滴定管头 / 螺纹 M6 | 1 PCS    |



滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。

## Optional accessories

6.1563.040


恒温夹套，用于806型 交换单元

用于6.3026.XXX 交换单元



6.1576.150

交换单元底板/5毫升



6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



6.1608.040

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。

