



## 附件包：Vario/Flex Basis

6.5000.000

基本附件包，用于 Professional IC Vario 或 Compact IC Flex。

Scope of delivery 6.5000.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.01816.010	硅管，8/12 mm，2 m
	排出管	



1 PCS

6.1602.210

5 个盖 UNF 10/32, 用于 «Waste Collector» (液收集器)

用于引和支多 5 个液毛管的盖。



1 PCS

6.1807.010

用于内径6-9毫米接管的Y型接器

接器, 用于液管



1 PCS

6.1815.010

螺旋 (Spiral band), 0.5 米

用于将不同的或管路束在一起



2 PCS

6.1816.020

硅管, 6毫米内径, 1米

用于液管。



1 PCS

6.2057.220

Waste Collector (物收集器) 的支架

用于将 Waste Collector (物收集器) 固定在 IC 子色器上的支架。



1 PCS

6.2151.020

, USB A - USB B, 1.8米

USB接



1 PCS

6.2251.000

用于毛管的套管

用于毛管的彩色套管部件。每三个一色，共五色。



1 PCS

6.2617.010

用于活塞密封圈的工具

用于移除和装配所有IC上的活塞密封圈



2 PCS

6.2621.000 活手

最大口：20毫米。用于IC分析



1 PCS

6.2621.030 六角手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS

6.2621.050 1/4英寸手

用于1/4英寸的螺。用于IC器



1 PCS

6.2621.080 毛管切管器

用于松切割塑料毛管的切割工具, 1/16" 和 1/8", 包括 5 把用刀片。



1 PCS

6.2621.100

内六角手, 3 mm, 用于 IC Sample Processor



---

2 PCS

6.2739.000

手

用于接器



---

1 PCS

6.2743.080

防溢出堵 (ProfilC), 5只

用于型IC分析



---

1 PCS

6.2765.000

容器, 接 «Waste Collector» (水收集器) 的 GL45  
排水管

容器, 接 «Waste Collector» (水收集器) 的排水管。

