




在845淋洗液合成器上进行pH调节的装置

6.5329.000

淋洗液合成器的pH调节包括pH电极与其它附件

Scope of delivery 6.5329.000

Order Number	Description	Quantity
6.1446.000	SGJ 塞子 / B-14/ (15)	1 PCS



6.1446.040	堵头螺丝 / M6	2 PCS
------------	-----------	-------



6.1602.190	淋洗液瓶连接头, 1 x SGJ 14, 4 x M6	1 PCS
------------	-----------------------------	-------




淋洗液瓶连接头, 可连接多达4根连接管, 带M6连接螺丝。用于淋洗液合成器上的淋洗液瓶。

6.1838.010

到845的连接管，85厘米

1 PCS

淋洗液合成器上的淋洗液瓶—Titrino之间的连接



6.2148.010

远程盒，MSB

1 PCS

另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



6.2726.090

防扩散阀门

1 PCS

用于防扩散滴定管头 6.1541.XXX、6.1543.130、
6.1543.140、6.1543.150、6.1543.160、6.1543.200



6.3026.210

10毫升的交换单元

1 PCS

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

