




离子色谱渗析装备，用于 Liquid Handling（灵快量化液体处理），带 Dosino

6.5330.040

用于将 Dosino 安装到 Liquid Handling（灵快量化液体处理）的智能离子色谱仪上的附件组。

Scope of delivery 6.5330.040

Order Number	Description	Quantity
6.1602.160	淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45 用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。	1 PCS
		
6.1608.070	淋洗液瓶 / 2升 / GL 45	1 PCS
		
6.1618.020	S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器 将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器	1 PCS
		

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

1 PCS



6.1624.000

SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

1 PCS



转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

1 PCS



带光照保护和扭折保护

6.1819.100

FEP 吸管，用于 2 L 瓶

1 PCS



带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。

6.1831.030




PEEK 毛细管，内径0.75 毫米 / 3 米

1 PCS

用于所有IC 元件。

6.2057.210



Holder for Dosino to IC instruments

1 PCS

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

6.2744.010



压力螺丝5x

1 PCS

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）

6.2744.080



螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

2 PCS

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。