



帶兩通的吸管，用于离子色谱仪

6.5332.010

Scope of delivery 6.5332.010

Order Number	Description	Quantity
6.1834.080	吸液管, 2 m 适合 Professional IC 设备的淋洗液吸液管接口, 用于连接 IC 脱气装置。 可选: 6.2744.210 吸液过滤头的软管适配器 6.2821.090 吸液过滤头 6.2744.230 1/16 in/2.5 mm 适配器, 在没有脱气装置时用于将吸液管与 IC 泵相连	1 PCS
6.2621.050	1/4英寸扳手 用于1/4英寸的螺丝。用于IC仪器	1 PCS
6.2739.000	扳手 用于拧紧连接器	1 PCS

6.2744.210

管连接器，用于吸液过滤器（ProfilC）**1 PCS**

用于专业型IC分析仪



6.2744.230

适配器 1/16 英寸 / 2.5 毫米**1 PCS**

用于将吸管连接到离子色谱仪泵上的适配器。包括用于 PEEK（聚醚醚酮）毛细管的压力螺丝。

