



离子色谱渗析装备－喷壁式流通池：Cyanid (Ag、Pd)

6.5337.020

装备由喷壁式流通池组成，带有附件。用于氰化物分析，带一个银工作电极和一个钯参比电极。


Scope of delivery 6.5337.020

Order Number	Description	Quantity
6.1257.240	Ag (银) 工作电极 银工作电极，用于电流检测，直径 3 mm。	1 PCS
		
6.1257.740	Pd (钯) 参比电极, 6.1257.xxx 钯参比电极，用于电流检测	1 PCS
		
6.1257.810	Spacer (间隔垫片) 50 μm, 用于喷壁式流通池。 Spacer (间隔垫片) 50 μm, 用于电流喷壁式流通池, 3 个。	1 PCS
		

6.1257.830

Spacer (间隔垫片) 25 μ m, 用于喷壁式流通池

1 PCS



Spacer (间隔垫片) 25 μ m, 用于电流式喷壁式流通池, 3 个。

6.1831.010

PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米

1 PCS



用于所有IC 元件。

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key), 2.5毫米

1 PCS



6.2744.014

压力螺丝2x

1 PCS



带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (PEEK毛细管连接管)

6.2802.000

固态电极的抛光套件

1 PCS

抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉（粒径0.3微米）

