



离子色谱渗析装备－喷壁式流通池：阴离子（GC、Ag/AgCl）。


6.5337.030

装备由喷壁式流通池组成。用于阴离子分析，带一个玻碳参比电极和一个 Ag/AgCl 参比电极。

Scope of delivery 6.5337.030

Order Number	Description	Quantity
6.1257.220	GC (玻碳) 工作电极 玻碳工作电极，用于电流检测，直径 3 mm。	1 PCS
		
6.1257.720	Ag/AgCl 参比电极, 6.1257.xxx 银-氯化银参比电极，用于电流检测。	1 PCS
		
6.1257.810	Spacer (间隔垫片) 50 μm, 用于喷壁式流通池。 Spacer (间隔垫片) 50 μm, 用于电流喷壁式流通池，3 个。	1 PCS
		

6.1257.830

**Spacer (间隔垫片) 25 µm, 用于喷壁式流通池**

1 PCS

Spacer (间隔垫片) 25 µm, 用于电流式喷壁式流通池, 3 个。

6.1831.010

**PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米**

1 PCS

用于所有IC 元件。

6.2621.140

**六角扳手 (Hexagon key), 2.5毫米**

1 PCS

6.2744.014

**压力螺丝2x**

1 PCS

带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (PEEK毛细管连接管)

6.2802.000

固态电极的抛光套件

1 PCS

抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉（粒径0.3微米）

