



VA 电极装备，配备玻碳（Glassy Carbon）的旋转圆盘电极（RDE），用于 Professional VA 仪器

6.5339.040

整套电极组，用于伏安测定，例如采用汞膜电极技术。包含旋转圆盘电极驱动、玻碳电极头、参比电极、玻碳辅助电极、量杯和电解质溶液。

Scope of delivery 6.5339.040

Order Number	Description	Quantity
6.0728.120	Ag/AgCl 参比电极 含电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的内部参比系统。供搭配塑料电解槽 6.1245.010 使用。	1 PCS
		
6.1204.510	旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴 旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴 (带用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的钛轴)，螺纹 M3。	1 PCS
		
6.1204.600	玻碳电极，玻璃制电极杆。 玻碳 (GC) 制碳电极。电极片直径为 $2 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3，同心度误差：0.25 mm。温度范围：0 - 50 ° C。	1 PCS
		

6.1241.120

电极座

1 PCS

VA 辅助电极的电极座，带有 5.5 mm 插塞接点，与 Glassy-Carbon 柱 (6.1247.000) 或铂柱 (6.1247.010) 搭配使用。



6.1245.010

塑料材质电解液容器

1 PCS

帶隔膜的塑料電解液容器，用于雙接點參比電極。



6.1247.000

Glassy-Carbon-柱 (GC)

1 PCS

用于 VA 辅助电极用电极座 6.1241.020 或 6.1241.120。



6.1415.150

滴定杯 / 5至70毫升

1 PCS



6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)

6.2802.000

固态电极的抛光套件

1 PCS

抛光套件, 含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉 (粒径0.3微米)

