



基本装备配有 2 个 807 Dosing Unit，用于 884 Professional VA 的 VA 测量

6.5339.510

2 种辅助溶液的配件包，用于扩展手动伏安系统。包含 807 Dosing Unit 2 mL 和 5 mL 各一个、透明玻璃瓶分别为 100 mL、250 mL 和 2 L、用于 2 个瓶子的瓶架、一个 4 倍微尖端头和连接材料。无 Dosino。

Scope of delivery 6.5339.510

Order Number	Description	Quantity
6.1446.040	堵头螺丝 / M6	4 PCS
		
6.1805.120	FEP管 / M6 / 100厘米 带光照保护和扭折保护	1 PCS
		
6.1808.000	连接套筒, M6	4 PCS
		

6.2621.080

毛细管切管器

1 PCS

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45

1 PCS



6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

2 PCS

带光照保护和扭折保护



6.1819.010

聚四氟乙烯管

2 PCS

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



6.1829.070

用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的软管套件 1 PCS



用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器测量头的软管套件。由 4 个带 M6 接口的 FEP 软管组成，具有薄型加液器尖管及弯折保护（2 x 82 mm 长以及 2 x 110 mm 长）。

6.1829.010

FEP吸液管，M6，×0.25米

2 PCS



带M 6螺纹。用于加液单元

6.2008.050

807 Dosing Unit 的存放容器支架

2 PCS



与滴管头支架 6.2008.030 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。

6.2244.020

用于智能交换单元的卡

1 PCS



每套10只，多种颜色。

6.1815.010

螺旋带 (Spiral band), 0.5 米

1 PCS



用于将不同的电缆或管路束在一起

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45

1 PCS



6.1602.190

淋洗液瓶接头, 1 x SGJ 14, 4 x M6

1 PCS



淋洗液瓶接头, 可连接多达4根连接管, 带M6连接螺丝。用于淋洗液合成器上的淋洗液瓶。

6.1618.060

螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

2 PCS



螺纹转接头 (GL 45 转 GL 45); 主要用于带有升高法兰的试剂瓶

6.1608.090

试剂瓶 / 250毫升 / GL 45

1 PCS



6.1824.000

四路微量量管

1 PCS

带有 4 个螺纹 M6。用于 VA 伏安法测量台。



6.2055.110

用于 2 个瓶子 / Dosino 的瓶支架或 Dosino 支架

1 PCS

用于 2 个 250 mL 瓶子或者 2 个 Dosino 的支架



6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL, 无附件

1 PCS

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL, 无附件**1 PCS**

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。