



Booster 10A

BSTR10A.S

Booster10A 模块可将 PGSTAT100N, PGSTAT128N, PGSTAT302N, PGSTAT204 或 M204 的最大电流增至 10 安培。与 Booster10A 联用时系统的顺从电压为 20 V。

凭借其快速的响应时间，结合 FRA32M 模块 Autolab Booster10A 可优化燃料电池、蓄电池和超级电容器的电化学阻抗性能。booster 既可用于主动性电池也可用于被动性电池。Booster10A 可用于测量超级电容器的充电和放电特性、燃料电池的性能测试或大面积电极上的 DC或AC测量。

Scope of delivery BSTR10A.S

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

CBL.BSTR.DIO Booster10A 数字接口电缆

用于 Autolab Booster10A 的数字控制电缆。



1 PCS

CABLE.PWR 电源线

用于 Autolab 仪器和附件的标准电源线。



Optional accessories

Order no.	Description	
AUTSRV. BSTR10.CELL.S	Booster10A 模拟电解池 100 mOhm 虚拟电池，用于测试 Booster10A。	
