



μStat 4000P 多通道恒位


DRP-STAT4000P

μStat 4000P 是一款多通道恒位，可用于伏安和流量，并能同行多 4 独立量，包括多通道模式，允与多 4 个工作共享助和参比。子池供，可方便地通 USB 和 Bluetooth[®] 牙与计算机接。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

DropView 8400M 是所有 Metrohm DropSens 化学器的高配套件，能松直地行化学。件可自所接的器并整菜。借助快捷按和下拉菜，操作化学器得常。



主要特性：

各的具体功能而定：

- 易用，直便捷
- 高化学件
- 包含所有主要恒位与恒流技（包括 EIS）
- 包含用于腐、阻抗分析或透数据理的高功能
- 支持程接的件功能，可多用同操作
- 支持独立通道或多通道配置，可在多个工作共享助与参比的情况下行量
- 一出任意格式，一保存与加方法段、曲及量数据
- 可通多（包括3D）理和
- 使用脚本命令常行程，使用手脚本命令建自己的化学技
- 通 PIO 配置外部/系的自控制

行 DropView 8400M 的计算机要求：

- 兼容 Windows 8、8.1、10 或 11。兼容 Mac OS X、“Mountain Lion”或更高版本（需申通）。
 - 需 8GB 的可用 RAM 空
 - 64 位（x64）理器。- RAM 最低要求 16GB，建 32GB。
 - 屏幕分辨率最低要求 1024×768，建 1280×1024
-